

|   |  |
|---|--|
| <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">Verso</h1>  |  |
| <p>Carrozzina da 6 km/h con ruote posteriori motorizzate, sedile con profondita regolabile, ampia gamma di opzioni e accessori.</p> |  |

|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| <b>Riferimento Codice ISO: 12.23.06.009 -</b>   |  | <b>Prezzo</b> | <b>Immagine</b> |
| <b>Nr. Repertorio: 2476192/R</b>  |  |               |                 |
| <b>Configurazione standard</b>  |  | € 2.843,51    |                 |
| <b>S = Standard   O = Opzione senza supplemento di prezzo   □ = opzione a pagamento   - = non possibile</b> |  |               |                 |

### STANDARD

|                |   |  |          |  |
|----------------|---|--|----------|--|
| Altezza sedile | 50 cm                                       |  | <b>S</b> |  |
| Ruote anter.   | 200 x 50 PU nere                            |  | <b>S</b> |  |
| Ruote post.    | 12" PU nere                                 |  | <b>S</b> |  |
| PH04           | maniglie di spinta regolabili in altezza    |  | <b>S</b> |  |
| B18            | Cinturino ferma talloni                     |  | <b>S</b> |  |
| B24DL 5cm      | Cuscino sedile con rivestimento 3D Net nero |  | <b>S</b> |  |
| B58            | Cintura di sicurezza                        |  | <b>S</b> |  |

### KIT 24"

|         |                                     |  |          |  |
|---------|-------------------------------------|--|----------|--|
| TOBH N4 | Kit ruote da 24" nere PU            |  | € 165,00 |  |
| SE44    | Kit premontato ruote da 24" nere PU |  | € 177,00 |  |

### JOYSTICK

|      |                                     |                        |  |          |  |
|------|-------------------------------------|------------------------|--|----------|--|
|      | Standard                            | O Destro<br>O Sinistro |  | <b>S</b> |  |
| SE08 | Supporto per comando accompagnatore |                        |  | € 80,00  |  |

### BATTERIE

|  |                      |  |          |  |
|--|----------------------|--|----------|--|
|  | 12.8 Ah - 24V Li-ion |  | <b>S</b> |  |
|  | 17.5 Ah - 24V Li-ion |  | € 240,00 |  |

### LARGHEZZA SEDUTA

|  |       |  |   |  |
|--|-------|--|---|--|
|  | 44 cm |  | ○ |  |
|  | 46 cm |  | ○ |  |
|  | 48 cm |  | ○ |  |
|  | 50 cm |  | ○ |  |

### PROFONDITA' SEDUTA

|  |       |  |   |  |
|--|-------|--|---|--|
|  | 42 cm |  | ○ |  |
|  | 44 cm |  | ○ |  |
|  | 46 cm |  | ○ |  |
|  | 48 cm |  | ○ |  |

## BRACCIOLI



|         |  |                        |                          |          |                          |  |
|---------|--|------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
| Bi5     | Braccioli estraibili regolabili in altezza                               |                        | <input type="checkbox"/> |          | <input type="checkbox"/> |  |
| B02     | Braccioli estraibili lunghi  |                        | <input type="checkbox"/> | € 80,00  |                          |  |
| B03     | Braccioli estraibili a scrivania   |                        | <input type="checkbox"/> | € 80,00  |                          |  |
| B04DL   | Braccioli estraibili lunghi, regolabili in altezza                       |                        | <input type="checkbox"/> | € 150,00 |                          |  |
| B66     | Bracciolo per emiplegico   | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 30,00  |                          |  |
| B66O    | Bracciolo per miplegico - orientabile                                    | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 58,00  |                          |  |
| B66M    | Bracciolo per emiplegico con supporto per il palmo                       | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 160,00 |                          |  |
| B66OM   | Bracciolo per emiplegico con supporto per il palmo-orientabile           | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 345,00 |                          |  |
| B66ML   | Bracciolo per emiplegico con supporto per il palmo-lungo                 | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 200,00 |                          |  |
| B66OML  | Bracciolo per emiplegico c/supporto per il palmo-lungo-orientabile       | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 390,00 |                          |  |
| B66MA   | Bracciolo per emiplegico con supporto per il palmo-anatomico             | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 170,00 |                          |  |
| B66OMA  | Bracciolo per emiplegico c/supporto per il palmo-anatom.-orient.         | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 325,00 |                          |  |
| B66MAL  | Bracciolo per emiplegico c/supporto per il palmo-anatomico-lungo         | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 200,00 |                          |  |
| B66OMAL | Bracciolo per emiplegico c/supporto per il palmo-anatomico-lungo-orient. | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 400,00 |                          |  |

## PEDANE

|     |  |                          |          |  |
|-----|--|--------------------------|----------|--|
| B06 | Pedane estraibili standard   | <input type="checkbox"/> | € -      |  |
| BK6 | Pedana monoblocco (con piatto pedana unica)                                      | <input type="checkbox"/> | € 60,00  |  |
| BZ8 | Pedane articolate corte con regolazione automatica della lunghezza - inclinabili | <input type="checkbox"/> | € 200,00 |  |

## COLORI

|                          |                     |                          |         |  |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|--|
| <b>Telaio</b>            |                     |                          |         |  |
| C76                      | Bianco              | <input type="radio"/>    |         |  |
| C77                      | Nero                | <input type="radio"/>    |         |  |
| <b>Elementi colorati</b> |                     |                          |         |  |
| C76                      | Bianco              | <input type="radio"/>    |         |  |
| C79                      | Azzurro lucido      | <input type="checkbox"/> | € 33,00 |  |
| C53G                     | Arancione lucido    | <input type="checkbox"/> | € 33,00 |  |
| C85G                     | Verde chiaro lucido | <input type="checkbox"/> | € 33,00 |  |

## SCHIENALE

|     |   |  |                          |          |  |
|-----|---|--|--------------------------|----------|--|
|     | Rivestimento in nylon                           |  | <input type="checkbox"/> |          |  |
|     | Schienale tensionabile, con fue fasce a velcro  |  | <input type="checkbox"/> |          |  |
| L14 | Schienale anatomico fisso                       | Rivestimento Soft nero                 | <input type="checkbox"/> | € 160,00 |  |
|     |   | Rivestimento in pelle artificiale nero | <input type="checkbox"/> | € 130,00 |  |
| L34 | Schienale preformato con rivestimento Soft nero |  | <input type="checkbox"/> | € 170,00 |  |

## SEDILE

|     |  |  |                          |          |      |
|-----|--|--|--------------------------|----------|------|
|     | Sedile fisso standard + <b>B24DL 5cm</b>     |  | <b>S</b>                 |          |      |
| L15 | Sedile anatomico fisso                       | Rivestimento Soft nero                 | <input type="checkbox"/> | € 160,00 | <br> |
|     |  | Rivestimento in pelle artificiale nero | <input type="checkbox"/> | € 140,00 |      |
| L35 | Sedile preformato con rivestimento Soft nero |  | <input type="checkbox"/> | € 170,00 |      |

## APPOGGIATESTA

|      |  |                          |          |  |
|------|--|--------------------------|----------|--|
| L55  | Appoggiatesta  | <input type="checkbox"/> | € 140,00 |  |
| L58  | Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità                       | <input type="checkbox"/> | € 180,00 |  |
| L58C | Appoggiatesta regolabile in altezza, larghezza, profondità e rotazione | <input type="checkbox"/> | € 200,00 |  |

## OPZIONI

|         |  |                        |                          |          |  |
|---------|--|------------------------|--------------------------|----------|--|
| B19     | Cinturino fermapiedi   | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 7,00   |  |
| B20     | Cintura di sicurezza aggiuntiva  |                        | <input type="checkbox"/> | € 60,00  |  |
| B21     | Supporto polpacci - largo  |                        | <input type="checkbox"/> | € 54,00  |  |
| B24DLVI | Cuscino viscoelastico 5 cm   |                        | <input type="checkbox"/> | € 60,00  |  |
| B42     | rete portadocumenti posteriore   |                        | <input type="checkbox"/> | € 30,00  |  |
| B52     | Asta porta flebo   |                        | <input type="checkbox"/> | € 72,00  |  |
| B90     | Barra posteriore di spinta   |                        | <input type="checkbox"/> | € 60,00  |  |
| L04TS   | Supporti laterali per il tronco  | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 94,50  |  |
| L04TL   | Supporti laterali per il tronco  | O Destro<br>O Sinistro | <input type="checkbox"/> | € 99,00  |  |
|         | Batteria 12.8 Ah aggiuntiva (s/caricabatterie)                           |                        | <input type="checkbox"/> | € 555,00 |  |
|         | Batteria 17.5 Ah aggiuntiva (s/caricabatterie)                           |                        | <input type="checkbox"/> | € 795,00 |  |
|         | Caricabatterie aggiuntivo  |                        | <input type="checkbox"/> | € 99,00  |  |
| TOBH N4 | Kit ruote PU 24"   |                        | <input type="checkbox"/> | € 165,00 |  |
|         | Cinture e stabilizzatori- fare riferimento alla relativa scheda d'ordine |                        |                          |          |  |
|         | Sistemi posturali - fare riferimento alla relativa scheda d'ordine       |                        |                          |          |  |
|         | Gli Indispensabili - fare riferimento alla relativa scheda d'ordine      |                        |                          |          |  |